


[Afficher tous les 39 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Plan Étalon $\lambda/10$ ZERODUR®, 254 mm de Dia.



Stock

#71-108-000

1 In Stock

-

1

+

€6.550⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€6.550,00 prix unitaire
Qté 6-25	€4.915,00 prix unitaire
Qté 26-49	€4.660,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Interferometry Window

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

228.60	
254.00 +0.00/-1.00	Diamètre (mm):
38.10 ±2.5	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
ZERODUR®	Substrat: □
60-40	Qualité de Surface:
λ/10	Planéité de Surface (P-V):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Diamètres de ½" à 14" disponibles
- Chaque plan optique λ/20 de 75 mm ou plus Inclut un certificat de calibration
- Disponibles avec les traitements métalliques standards: [Miroirs λ/10 et λ/20](#)

Les Plans Étalons, Surface Unique TECHSPEC® sont utilisés comme référence (lame référence) contre la planéité d'une surface inconnue. Chaque pièce est polie avec grande précision par nos opticiens et testés sur un interféromètre Zygo pour assurer la planéité de surface. Les surfaces secondaires de ces optiques sont polies à la qualité d'une fenêtre pour visionner les motifs d'interférence. Chaque Plan Étalon, Surface Unique TECHSPEC® inclut un coffret de rangement résistant pour une protection permanente. Les Plans Optiques λ/20 de diamètre de 75 mm ou plus incluent en plus un certificat de calibration.