

TECHSPEC® Miroir Raie Laser Nd:YAG, 25,4 mm de dia., 1064 nm, 45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#34-830** ☐ En Stock



1



€140,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€140,00

Qté 6+

€125,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%) : 85
Durabilité : ML-PRF-13830B
Surface Arrière : Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%) : 99.8
Spécification du Traitement : R _{abs} >99.8% @ 1064nm R _{avg} >99.5% @ 1046 - 1074nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 1046 - 1074
Planéité de Surface (P-V) : λ/10
Type de Traitement : Dielectric
Traitement : Laser Mirror (1046-1065nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm) : 1064
Diamètre (mm) : 25.40 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm) : 6.35 ±0.2
Angle d'Incidence (°) : 45
Substrat : ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Damage Threshold, By Design : ☐ 20 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner