

Fenêtre en Silice Fondue $\lambda/10$, 261,4 nm, 25,4 mm de dia., 6,35 mm d'épaisseur



TECHSPEC $\lambda/10$ Laser Line Coated Windows

Stock **#19-737** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€146,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€146,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Ouverture Utile CA (mm):

22.86

Traitement:

Laser V-Coat (261.4nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

261.4

Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Type: Laser Line Window
Parallélisme (arcmin): <3
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90
Nombre d'Abbe (v_d): 67.8
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 261.4nm
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Damage Threshold, By Design: ☐ 3 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz
Bords: Fine Ground
Type of Window: Glass

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner