

## Conduit d'Image Haute Résolution à Fibres de 24 $\mu\text{m}$ , 25,4 mm

Stock #53-841 3-4 JOURS- 1 + **€202,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-4

€202,00

Qté 5+

€177,90

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Rayon de Courbure Min. (mm):  
25.6Tolérance Diamètre (pouces):  
 $\pm 0.010$ Longueur (mm):  
25.40

**Ouverture Numérique NA:**  
0.55

**Nombre de Fibres:**  
50419.00

**Température d'Utilisation (°C):**  
454.00

**Diamètre Externe (mm):**  
6.40

**Résolution:**  
20 lp/mm

**Température de Transformation (°C):**  
704.00

**Transmission (%):**  
35 - 45

**Diamètre Fibre (µm):**  
24.00

**Type:**  
High-Resolution

**Tolérance Longueur (pouces):**  
±0.030

**Fraction d'Emballage (%):**  
100.00

**Indice du Cœur  $n_d$ :**  
1.58

**Indice de Réfraction  $n_d$  :**  
1.48

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**  
350 - 1500

## Conformité réglementaire

**RoHS:**  
[Dispensé](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

---