

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Lentille Cylindrique Qualité Laser PCX Traitee AR 261,4 nm, 25,4 mm x 25,4 mm, 100 mm FL



Stock #19-744 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€143,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€143,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
100.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

f/#:
4

Ouverture Numérique NA:

0.08
Traitement: Laser V-Coat (261.4nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Distance Focale Arrière BFL (mm): 97.39
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.80
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 22.86 x 22.86
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 261.4nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 261.4
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-0.025
Dimensions (mm): 25.4 x 25.4
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.01
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Rayon R₁ (mm): 45.85
Qualité de Surface: 20-10
Damage Threshold, By Design: ☐ 3 J/cm² @ 266nm, 20ns, 20Hz
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <3
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5
Torsion axiale (arcmin): <3

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner