


Miroir Raie Laser à Prix Économique, 25,4 mm dia., 980 nm, 0°

Stock #11-102 3-4 JOURS- 1 + **€118,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-10

€118,00

Qté 11+

€105,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Qualité de Surface:**

20-10

Type:

Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):

<3

Ouverture Utile (%):

90

Durabilité:

ML-C-675C

Surface Arrière:

Commercial Polish

Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):

99

Spécification du Traitement:R_{abs} >99% @ 980nm**Planéité de Surface (P-V):**

λ/10

Type de Traitement:

Dielectric

Traitement:

Laser Mirror (980nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

980

Diamètre (mm):

25.40 +0.0/-0.1

Épaisseur (mm):

6.35 ±0.2

Angle d'Incidence (°):

0

Substrat: [N-BK7](#)**Conformité réglementaire****RoHS 2015:**[Conforme](#)**Reach 223:**[Conforme](#)**Certificate of Conformance:**[Visionner](#)