

[Afficher tous les 173 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Miroir 4-6λ Traité en Or Protégé, 25,4 mm de dia.



Stock **#83-495** 20+ In Stock

-

1

+

€51^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€51,00 prix unitaire
Qté 6-25	€37,00 prix unitaire
Qté 26-99	€35,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Flat Mirror

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.40 ±0.25

Diamètre (mm):

3.00 nominal

Épaisseur (mm):

	Ouverture Utile CA (mm):
24.13	
	Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25	

	Bords:
Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip	

Propriétés optiques

	Type de Traitement:
Metal	
	Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)	

	Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ	
	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
700 - 10000	

	Substrat: ☐
Float Glass	
	Spécification du Traitement:
R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm	
R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	

	Qualité de Surface:
60-40	
	Damage Threshold, By Design: ☐
0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	

	Reach 247:
Conforme	


Description produit

- Différentes tailles et formes disponibles
- Traitement d'aluminium amélioré, d'or protégé et d'argent protégé pour une réflectivité élevée de 450 à 10.000 nm
- [Contactez-nous](#) pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® sont dotés d'un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles avec un traitement d'aluminium amélioré, d'or protégé ou d'argent protégé pour une réflectivité élevée de 450 à 10.000 nm. La surface traitée doit être orientée de manière à réfléchir la lumière incidente. Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® sont proposés en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Ces miroirs de première surface se montent facilement dans une gamme de montures optiques pour faciliter l'intégration de l'application.

Remarque : Une gamme de montures spécifiquement compatibles avec les différents Miroirs de Première Surface TECHSPEC® est disponible sur les pages web des produits.

Informations techniques



Montures compatibles