


[Afficher tous les 98 produits de la même famille.](#)

Sténopé en Cuivré Plaqué Or Monté, Dia. d'Ouverture de 25 µm, 1" OD



+3

Stock **#90-371** NOUVEAU **2 In Stock**

- 1 + €132⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€132,00 prix unitaire
Qté 6+	€117,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Mounted

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.4 +0.000/-0.05

Diamètre Externe (mm):

Construction:	
Gold-Plated Copper	
Diamètre Fixe de l'Ouverture (µm):	
25	
Épaisseur (mm):	
0.05 Nominal	
Aperture Tolerance (%):	
±10	
Aperture Centration (µm):	
±125	

Filetage & montage	
Épaisseur de Monture (mm):	
2.54	

Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Conforme	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
Reach 247:	
Conforme	

Description produit

- Substrat en céramique, cuivre, cuivre plaqué or, molybdène et tungstène
- Résistent à des densités de puissance élevées jusqu'à 130 MW/cm2 (pour les substrats Mb et W)
- Idéaux pour le filtrage spatial et l'ouverture laser

Les Sténopés pour Lasers à Haute Puissance sont proposés dans différents matériaux pour répondre à toute une variété d'applications lasers. Ces produits sont idéaux pour le filtrage spatial et comme ouverture générale. Les ouvertures ont un diamètre extérieur de 9,5 mm (3/8"). Les Sténopés pour Lasers à Haute Puissance ont un côté est brillant pour une réflectivité élevée tandis que l'autre est noirci pour l'absorption. Les ouvertures en céramique sont blanches des deux côtés. L'épaisseur de l'ouverture et la haute réflectivité des matériaux permettent à ces ouvertures de tolérer et de dissiper rapidement l'irradiation accrue des lasers à haute énergie. Des densités allant jusqu'à 100 MW/cm² (130 MW/cm² pour les substrats en molybdène et tungstène) ont été utilisées sans endommager les ouvertures.