

Lentilles Ménisques en Germanium, 25,4 mm de dia. x 101 mm FL



Stock **#63-295** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€72,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€72,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13

Distance Focale EFL (mm):
101.00

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

f/#:
3.98

Ouverture Numérique NA:
0.13

Traitement: Uncoated
Type: Meniscus Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 2000 - 14000
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.2
Centrage (arcmin): <3
Ouverture Utile (%): 90.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.70
Distance Focale EFL @ 10,6µm (mm): 100.00
Distance Focale EFL @ 12µm (mm): 99.60
Distance Focale EFL @ 2,94µm (mm): 98.20
Distance Focale EFL @ 5,08µm (mm): 99.20
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (µm): 10.6
Tolérance Distance Focale (%): ±2 @ DWL
Rayon R₁ (mm): 161.06
Rayon R₂ (mm): 106.15
Précision de Surface: λ/20
Qualité de Surface: 60-40
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 2 - 14

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner