

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25mm Dia., 0,50 NA, 532nm, Lentille Asphérique à Raie Laser Traitee



TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses

Stock #33-015 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€545,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€545,00

Qté 6+

€436,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:

0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm): 18.32
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Longueur d'onde de conception asphérique: 532
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 1.2λ
Traitement: Laser V-Coat (532nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Centrage (arcmin): ≤5
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 22.5
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.75
Épaisseur Centrale CT (mm): 9.75 ±0.1
f/#: 1.00
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Conjugate Distance: Infinite
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @532nm, 20ns, 20Hz
Puissance (Dioptres): 40.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme