

TECHSPEC[®] 25mm Dia, 0,66 NA, non traité, Lentille Asphérique de Calibration



Calibration Grade Aspheric Lenses

Stock **#69-141** **5 In Stock**

-

1

+

€487¹⁹

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€487,19 prix unitaire
Qté 6-25	€438,78 prix unitaire
Qté 26-49	€390,37 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Aspheric Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques	
25.00 +0.0/-0.1	Diamètre (mm):
≤1	Centrage (arcmin):
22.00	Ouverture Utile CA (mm):
1.63	Épaisseur au Bord ET (mm):
10.00	Épaisseur Centrale CT (mm):
Protective as needed	Biseau:
Plano	Shape of Back Surface:
Propriétés optiques	
18.75 @ 587.6nm	Distance Focale EFL (mm):
0.66	Ouverture Numérique NA:
12.46	Distance Focale Arrière BFL (mm):
L-BAL35	Substrat: 
587.6	Longueur d'onde de conception asphérique:
Uncoated	Traitement:
20-10	Qualité de Surface:
0.76	f/#:
330 - 2400	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Infinite	Conjugate Distance:
0.4λ RMS and 2λ PV	Asphere Figure Error, @ 632.8nm:
53.33	Puissance (Dioptres):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:



DESCRIPTION PRODUIT

- Données de métrologie complètes fournies
- Surface asphérique de précision
- Lentilles d'une NA de 0,66 et 0,50

Nos Lentilles Asphériques de Qualité d'Étalonnage TECHSPEC® offrent l'ultime performance et précision par rapport à toutes autres asphères polies se trouvant sur le marché. Offrant une meilleure surface asphérique et une meilleure qualité de surface et centrage que nos [Lentilles Asphériques TECHSPEC®](#), ces composants optiques sont idéaux pour être intégrés en applications R&D et OEM. Avec des ouvertures numériques élevées, les lentilles sont idéales pour améliorer l'efficacité en systèmes de détection à faible éclairage, ou pour des applications nécessitant une trajectoire optique compacte.

Chaque lentille est sérialisée et offerte avec les données de métrologie complètes. Celles-ci comprennent un profil de surface réalisé sur notre Profilomètre Taylor Hobson, un interférogramme de la surface sphérique, et des valeurs éprouvées pour le diamètre, l'épaisseur au centre, et le centrage. Pour des asphères sur mesure avec différents traitements et pour un devis pour volumes élevés, veuillez s'il vous plaît contacter notre [département commercial](#).

INFORMATIONS TECHNIQUES



MONTURES COMPATIBLES