

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Fenêtre SCHOTT Xensation® Renforcée Chimiquement, Non Traitée, 25 mm de dia. x 1,1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#17-261** 1 In Stock

-

1

+

€23^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€23,00 prix unitaire
Qté 6-25	€19,00 prix unitaire
Qté 26-99	€17,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Protective Window

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

22.5	
	Diamètre (mm):
25.00 ±0.127	
	Épaisseur (mm):
1.10 Nominal	
	Biseau:
Protective as needed	
	Ouverture Utile (%):
90	
	Bords:
Fine Ground	
	Rapport de Poisson:
0.21	
	Module d'Élasticité de Young (GPa):
74	
	Dureté de Knoop (kg/mm²):
639.00	

Propriétés optiques

	Traitement:
Uncoated	
	Substrat: ☐
SCHOTT Xensation®	
	Indice de Réfraction (n _d):
1.51	
	Qualité de Surface:
80-50	
	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
380 - 840	

Propriétés des matériaux

	Densité (g/cm³):
2.48	
	Température de Transformation (°C):
615	
	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):
8.8 (+20 to +300°C)	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 247:
Conforme	

Description produit

- Hautement résistantes à la brisure et aux rayures de surface
- Processus de fabrication « Microfloat »
- Idéales pour les technologies tactiles capacitives
- [Fenêtres en Verre Gorilla®](#) [TECHSPEC®](#) et Fenêtres Dragrontrail™ Renforcées Chimiquement également disponibles

Les Fenêtres Renforcées Chimiquement SCHOTT Xensation® offrent des substrats durcis avec une résistance exceptionnelle à la brisure et aux rayures. Ces fenêtres présentent une dureté Knoop de 639, ce qui les rend plus dures et plus résistantes que les substrats en verre flotté sodocalcique. Les valeurs typiques de contrainte de compression (CS) et de profondeur de couche (DoL) sont équilibrées pour offrir une fiabilité mécanique exceptionnelle. Les Fenêtres Renforcées Chimiquement SCHOTT Xensation® présentent une transmission élevée entre 390 et 840 nm et sont largement utilisées comme verre de protection pour les dispositifs d'affichage à technologie tactile capacitive. Des tailles et des traitements personnalisés sont disponibles pour les applications OEM en série.

Quote Your Size