

TECHSPEC®

Miroir Concave Ultrarapide Traité Argent Amélioré, 600-1000 nm, 25,4 mm dia. x 500 mm EFL



TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

Stock #13-067 3-4 JOURS- 1 + **€170,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€170,00

Qté 6+

€150,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat:
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Qualité de Surface:
20-10

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.20

Distance Focale EFL (mm):
500.00

Radius of Curvature (mm):
1,000.00

Traitement:
Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)

Spécification du Traitement:
R_{avg} >99% @ 600 - 1000nm, 0°
R_s >99% @ 540 - 1000nm, 45°
R_p >98.5% @ 730 - 870nm, 45°

GDD Specification:
0 ±20fs² @ 600 - 1050nm

Type de Traitement:
Ultrafast-Enhanced Silver

Ouverture Utile (%):
80

Épaisseur au Bord ET (mm):
6.35 ±0.10

Type:
Concave Mirror

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
600 - 1000

Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10

Damage Threshold, Reference: □
0.3 J/cm² @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical)
0.16 J/cm² @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses
(typical)

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)
