

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25mm Dia., 266nm, 45°, Miroir à Raie Laser Nd:YAG



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors



Stock #47-981 [CONTACT](#)



1



€140,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€140,00

Qté 6+

€125,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mrror

Parallélisme (arcmin): <3
Ouverture Utile (%): >90
Surface Arrière: Ground
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.5
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.5% @ 266nm @ 45° AOI R _{avg} >99.5% @ 263 - 268nm @ 45° AOI
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 263 - 268
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Laser Mirror (266nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 266
Diamètre (mm): 25.00 +0.0/-0.2
Épaisseur (mm): 6.00 ±0.2
Angle d'Incidence (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: ☐ 2.5 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner