


[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 25.4mm Dia. x 50.8mm EFL, Enhanced Deep UV (DUV) 90°Off-Axis Mirror



Ultraviolet Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

Stock #25-466 5 In Stock

-

1

+

€562⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€562,00 prix unitaire
Qté 6-10	€450,00 prix unitaire
Qté 11-25	€421,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Off-Axis Parabolic Mirror

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

50.8

Y Offset (mm):

Diamètre (mm):

25.40 +0.0/-0.1	
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS	
Propriétés optiques	
Type de Traitement: Metal	
Traitement: Enhanced Aluminum (190-900nm)	
Angle d'Offset (°): 90	
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 190 - 900	
Distance Focale EFL (mm): 50.80	
Substrat: Aluminum 6061-T6	
Spécification du Traitement: R_{avg} ≥92% @ 190 - 250nm R_{avg} ≥83% @ 250 - 900nm	
Tolérance Distance Focale (%): ±1	
Distance Focale Parente PFL (mm): 25.4	
Surface Figure, RMS: λ/8	
Qualité de Surface: 80-50	
Radius of Curvature (mm): 50.80	
Front d'Onde Réfléchi, RMS: λ/4	

Filetage & montage

Platines de Montage Compatibles:	
#47-111	

Conformité réglementaire

RoHS 2015:	
Conforme	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
REACH 241:	
Conforme	


Description produit

- Traitement métallique amélioré pour une haute réflectivité dans les spectres UV profond (DUV) et visible
- Longueur d'onde de conception de 190 nm
- Rugosité de surface <50 ÅRMS

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe (OAP) pour l'Ultraviolet TECHSPEC® sont recouverts d'un traitement en aluminium amélioré DUV pour une excellente transmission de 190 à 900 nm. Afin de minimiser la dispersion, ces miroirs OAP se caractérisent par des substrats d'aluminium et sont fraisés au diamant pour avoir une rugosité de surface <50 ÅRMS. Les diamètres impériaux standard sont disponibles avec plusieurs options de distance focale allant de 25,4 à 203 mm. Les Mroirs Paraboliques Hors Axe pour l'Ultraviolet TECHSPEC® sont idéaux pour les ellipsomètres DUV, la spectroscopie Raman DUV ou pour la focalisation générale de la lumière UV générée par des sources lumineuses à large bande. Pour faciliter le montage et l'intégration dans des systèmes, une plaque de montage fileté [#47-111](#) (vendue séparément) qui se fixe à la base de ces miroirs paraboliques hors axe est disponible.

Remarque : Le traitement souple peut être facilement endommagé par les empreintes digitales et les aérosols.

Informations techniques



Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les

meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants