


TECHSPEC® Miroir Laser à Pied, 532 nm, 25 mm de dia.



Stock **#17-557** FIN DE SÉRIE CONTACT

- 1 + **€173,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€173,00

Qté 6+
€138,50

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
22.50

Traitement:
Laser Mrror (532nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 532
Diamètre (mm): 25.00 +0.00/-0.10
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 13.00 ±0.20
Type: Stemmed Mirror
Ouverture Utile (%): 90.00
Surface Arrière: Commercial Polish
Spécification du Traitement: R_{abs} >99.8% @ 532nm
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Damage Threshold, Reference: 10J/cm² @ 20ns, 20Hz @ 532nm
Bords: Ground, protective bevel as needed
Diamètre des Tiges (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Monture Cinématique Compatible: #58-853
Stem Length (mm): 6.50 ±0.20

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner