


TECHSPEC®

Prisme à Coin en Silice Fondue, Déviation Nom. de 5°, Traitement V Laser 532 nm, 25 mm de dia.



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Stock #39-122 FIN DE SÉRIE CONTACT

⊖ 1 ⊕

€101,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€101,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Laser V-Coat (532nm)

Tolérance Angulaire (arcsec):
15

Biseau:
Protective bevel as needed

Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 532
Diamètre (mm): 25.00
Orientation de l'Image: Beam Deviation
Puissance (Dioptres): 8.75
Ray Deviation @ 355nm (°): 5.00
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 20-10
Épaisseur (mm): 3.00
Angle de Bord: 10° 17'38"
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner