

25mm Diamètre, Miroir Chaud Étendu



Extended Hot Mirrors

Stock **#46-386 2 In Stock**

-

1

+

€74⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€74,00 prix unitaire
Qté 10-25	€66,50 prix unitaire
Qté 26-49	€63,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Shortpass Filter

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.00 ±0.25

Diamètre (mm):

Épaisseur (mm):

3.30 ±0.2	
≥85	Ouverture Utile (%):
Ground	Bords:
Propriétés optiques	
Dielectric	Type de Traitement:
Hot Mirror, 0°	Traitement:
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):
425 - 1600	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
BOROFLOAT®	Substrat: □
0.00	Angle d'Incidence (°):
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥90% @ 750 - 1150nm R _{avg} ≥80% @ 1200 - 1600nm T _{avg} ≥85% @ 425 - 675nm	
80-50	Qualité de Surface:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:


Description produit

- Améliorent la Réflectivité Proche IR par rapport aux Miroirs Chauds Standards
- Température de Fonctionnement jusqu'à 230°C
- Couleur Neutre pour les Sources de 5.500 K ou 3.200 K, ± 250 K

Les Miroirs Chauds Étendus sont conçus pour réduire la chaleur d'un système optique sans dégrader le faisceau de sortie. Tandis que les miroirs chauds standards réfléchissent entre 750 nm et 1.250 nm environ, les Miroirs Chauds Étendus réduisent la chaleur tout en élargissant la gamme de réflectivité jusqu'à 1.750 nm.

Les miroirs chauds sont cruciaux dans de nombreux systèmes de projection et d'illumination où des températures élevées peuvent rapidement endommager des composants sensibles. Les miroirs chauds sont traités spécialement pour transmettre une lumière visible tout en réfléchissant le proche IR, facteur majeur de production de chaleur. En utilisant un miroir chaud, les degrés de température sont limités et ont un impact minime sur la performance du système.

Informations techniques



Quote Your Size

Montures compatibles

;