


25 mm Dia., Polariseur UV à Contraste Élevé



Stock **#36-651** 1 In Stock

-

1

+

€790^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€790,00 prix unitaire
Qté 10+	€750,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Linear Polarizer	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
22.50	Ouverture Utile CA (mm):
25.00	Diamètre (mm):

2.00 ±0.2	Épaisseur (mm):
+0.0/-0.2	Tolérance Dimensionelle (mm):
Nanoparticle	Construction:
90	Ouverture Utile (%):

Propriétés optiques	
±20	Angle d'Incidence (°):
>100,000:1 (372nm - 388nm) >10,000:1 (369nm - 390nm) >1,000:1 (365nm - 395nm)	Rapport d'Extinction:
Soda Lime Float Glass	Substrat: ☐
>51	Transmission (%):
< λ/4	Front d'Onde Transmis, P-V:
<1	Déviation de Faisceau (arcmin):
±2	Marque de l'Axe de Polarisation (%):
365 - 395	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Environnement & durabilité	
-20 to +80	Température d'Utilisation (°C):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

Description produit

- Large Gamme de Longueurs d'Onde
- Rapports de Contraste < 100.000:1 Disponibles
- Parfaits pour une Utilisation en Environnement Difficile

Les Polariseurs UV, VIS-NIR et proche IR à Contraste Élevé offrent une polyvalence ainsi qu'une performance élevée dans une large gamme de longueurs d'ondes. Ces polariseurs contiennent des nano-particules argentées uniformément étirées dans un verre sodocalcique de 220 ± 25 µm d'épaisseur laminé sur un substrat plus épais pour accroître sa résistance. Les polariseurs UV, VIS-NIR et proche IR à contraste élevé sont parfaits pour des environnements difficiles, sont résistants au rayonnement UV et aux produits chimiques, et peuvent être utilisés sans risque dans des environnements humides.

Informations techniques

