


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® Stemmed Mirrors



Stock #17-553 FIN DE SÉRIÉ 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€174,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€174,00

Qté 6+

€139,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
22.50

Traitement:

Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
Diamètre (mm): 25.00 +0.00/-0.10
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 13.00 ±0.20
Type: Stemmed Mrror
Ouverture Utile (%) 90.00
Surface Arrière: Commercial Polish
Spécification du Traitement: R _{avg} >99% @ 600 - 1000nm (0°, All Polarizations) R _{avg} >99% @ 540 - 1000nm (45°, S-Polarization) R _{avg} >98.5% @ 730 - 870nm (45°, P-Polarization)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1000
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Ultrafast-Enhanced Silver
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.3 J/cm ² @ 48fs FWHM, 100Hz @ 800nm (S-Polarization) 0.16 J/cm ² @ 48fs FWHM, 100Hz @ 800nm (S-Polarization)
GDD Specification: 0 ±20fs ² @ 600 - 1050nm
Diamètre des Tiges (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Monture Cinématique Compatible: #58-853
Stem Length (mm): 6.50 ±0.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner