



TECHSPEC® Miroir à Pied Diélectrique $\lambda/10$ à Large Bande VIS, 25 mm de dia.



Stock #16-734 **FIN DE SÉRIE** 3-4 JOURS

1 **€158,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€158,00

Qté 6+
€126,50

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Planéité de Surface (P-V):
 $\lambda/10$

Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Surface Arrière: Commercial Polish
Qualité de Surface: 20-10
Spécification du Traitement: R_{avg} ≥98% @ 400 - 750nm (0 - 45°, All Polarizations) R_{avg} ≥99% @ 400 - 750nm (0 - 45°, S-Polarization)
Traitement: Dielectric Mirror (400-750nm)
Type de Traitement: Dielectric
Ouverture Utile (%): 90.00
Bords: Ground, protective bevel as needed
Épaisseur (mm): 13.00 ±0.20
Type: Stemmed Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 750
Monture Cinématique Compatible: #58-853
Diamètre des Tiges (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Stem Length (mm): 6.50 ±0.20
Damage Threshold, Reference: 0.5J/cm², 20ns, 20Hz @ 532nm

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner