

Filtre Circulaire à Densité Neutre Variable, 25,4 mm de dia., OD 0,04-2,0, non monté



Unmounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters

Stock #43-760 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€278,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€278,00

Qté 11+

€250,20

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
0.00

Densité Optique OD:
0.04 - 2.0

Substrat:
[E270](#)

Diamètre Interne (mm):
7.5

Traitement:
Variable

Diamètre Externe (mm):
25.4

Qualité de Surface:
60-40

Épaisseur (mm):
1.52

Tolérance Épaisseur (mm):
±0.25

Type:
Neutral Density Filter

Gamme de Blocage (nm):
400 - 700

Parallélisme (arcmin):
±3

Tolérance Dimensionnelle (mm):
±0.10 ID, ±0.20 OD

Tolérance Densité Optique (%):
±5

Linéarité (%):
±5

Spécification du Traitement:
Continuously Variable Inconel from 0 - 270°

Monture:
Unmounted

Conformité réglementaire

Reach 181:
[Conforme](#)

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)