

[Afficher tous les 164 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

25 mm Dia. x 125 mm Focale, Lentille Bi-Convex (DCX) avec Traitement YAG-BBAR, Bord Noirci



YAG-BBAR Coated Double-Convex (DCX) Lenses



Stock #89-271-INK 3-4 JOURS

-

1

+

€60,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€60,00

Qté 10+
€54,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):

25.00 ±0.025
Distance Focale Arrière BFL (mm): 123.84
Distance Focale EFL (mm): 125.00
Traitement: YAG-BBAR (500-1100nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Substrat: 
Qualité de Surface: 40-20
Centrage (arcmin): <1
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.28
Rayon R₁=R₂ (mm): 128.65
Ouverture Utile CA (mm): 24.00
f/#: 5.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.10
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner