

[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

# 25,4mm Diamètre x 50,8mm FL, Lentille DCX en CaF<sub>2</sub>

See More by [ISP Optics](#)



Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

Stock **#47-057** 3-4 JOURS

- 1 +

€263,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€263,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.40 +0.00/-0.13

Distance Focale EFL (mm):  
50.80

Traitement:  
Uncoated

Substrat: ☐

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>)</a>                           |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                          |
| <b>Ouverture Utile (%)</b> :<br>90.00                                        |
| <b>Centrage (arcmin)</b> :<br><3                                             |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                 |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm)</b> :<br>6.20                                  |
| <b>Tolérance Épaisseur Centrale (mm)</b> :<br>±0.2                           |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm)</b> :<br>2.00                                   |
| <b>Rayon R<sub>1</sub>=R<sub>2</sub> (mm)</b> :<br>39.61                     |
| <b>Focale Arrière BFL (mm) @ Longueur d'Onde de Conception DWL:</b><br>48.51 |
| <b>Distance Focale EFL @ 0,6328µm (mm)</b> :<br>46.86                        |
| <b>Distance Focale EFL @ 1,064µm (mm)</b> :<br>47.33                         |
| <b>Distance Focale EFL @ 2,94µm (mm)</b> :<br>48.47                          |
| <b>Distance Focale EFL @ 5,08µm (mm)</b> :<br>50.80                          |
| <b>f/#:</b><br>2.00                                                          |
| <b>Longueur d'Onde à la Focale Donnée (µm)</b> :<br>5.00                     |
| <b>Tolérance Distance Focale (%)</b> :<br>±2 @DWL                            |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.25                                       |
| <b>Précision de Surface:</b><br>1λ                                           |
| <b>Type:</b><br>Double-Convex Lens                                           |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (µm)</b> :<br>0.35 - 7                           |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm)</b> :<br>350 - 7000                         |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>CF-BX-25-50                                      |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |