

[Afficher tous les 164 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

25mm Dia. x 150mm FL, VIS-NIR, Bords Noircis, Lentille Biconvexe



Stock **#45-894-INK**

CONTACT

-

1

+

€67<sup>50</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-9           | €67,50 prix unitaire             |
| Qté 10-24         | €61,00 prix unitaire             |
| Qté 25-99         | €54,00 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Double-Convex Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):



|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 25.00                                      |                             |
| <1                                         | Centrage (arcmin):          |
| Biseau:                                    |                             |
| Protective as needed                       |                             |
|                                            | Épaisseur Centrale CT (mm): |
| 3.40                                       |                             |
| Tolérance Épaisseur Centrale (mm):         |                             |
| ±0.10                                      |                             |
|                                            | Épaisseur au Bord ET (mm):  |
| 2.39                                       |                             |
| Ouverture Utile CA (mm):                   |                             |
| 24.00                                      |                             |
| Propriétés optiques                        |                             |
| Distance Focale Arrière BFL (mm):          |                             |
| 148.88                                     |                             |
| Distance Focale EFL (mm):                  |                             |
| 150.00                                     |                             |
| Traitement:                                |                             |
| VIS-NIR (400-1000nm)                       |                             |
| Spécification du Traitement:               |                             |
| R <sub>abs</sub> ≤0.25% @ 880nm            |                             |
| R <sub>avg</sub> ≤1.25% @ 400 - 870 nm     |                             |
| R <sub>avg</sub> ≤1.25% @ 890 - 1000nm     |                             |
| Substrat: <input type="checkbox"/>         |                             |
| N-BK7                                      |                             |
| Qualité de Surface:                        |                             |
| 40-20                                      |                             |
| Rayon R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> (mm): |                             |
| 154.52                                     |                             |
| f/#:                                       |                             |
| 6.00                                       |                             |
| Tolérance Distance Focale (%):             |                             |
| ±1                                         |                             |
| Ouverture Numérique NA:                    |                             |
| 0.08                                       |                             |
| Gamme de Longueur d'Onde (nm):             |                             |
| 400 - 1000                                 |                             |
| Conformité réglementaire                   |                             |
| Certificate of Conformance:                |                             |
| Visionner                                  |                             |






## Description produit

- Traitées AR pour procurer <1,25% de réflectivité par surface de 400 à 1.000 nm
- Mnimisent les aberrations sphériques et la coma
- Lentilles DCX en Silice Fondue UV disponibles
- D'autres options de traitement disponibles : Non Traitées, MgF<sub>2</sub>, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXT et YAG-BBAR

Les Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement AR VIS-NIR TECHSPEC®, également appelées lentilles double-convexes (DCX), ont deux faces positives et symétriques avec des rayons égaux des deux côtés. Ces lentilles sont généralement recommandées pour les applications d'imagerie finie avec un rapport conjugué (rapport entre la distance de l'objet et la distance de l'image) compris entre 0,2 et 5. Pour un rapport conjugué de 1, les aberrations telles que l'aberration sphérique, l'aberration chromatique, la coma et la distorsion sont minimisées ou annulées grâce à la conception symétrique de la lentille. Les Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement AR VIS-NIR TECHSPEC sont disponibles dans une variété de substrats et d'options de traitement pour les spectres visible et NIR.

## Informations techniques



|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>N-BK7 with MgF<sub>2</sub> Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>  | <p>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{avg} \leq 1.75\% @ 400 - 700\text{nm}</math> (N-BK7)</p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>                                                                                                            |
| <p><b>N-BK7 with VIS-EXT Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>         | <p>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{avg} \leq 0.5\% @ 350 - 700\text{nm}</math></p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>                                                                                                                  |
| <p><b>N-BK7 with VIS-NIR Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>         | <p>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{abs} \leq 0.25\% @ 880\text{nm}</math><br/><math>R_{avg} \leq 1.25\% @ 400 - 870\text{nm}</math><br/><math>R_{avg} \leq 1.25\% @ 890 - 1000\text{nm}</math></p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p> |
| <p><b>N-BK7 with VIS 0° Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>          | <p>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{avg} \leq 0.4\% @ 425 - 675\text{nm}</math></p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>                                                                                                                   |

