

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Platine sans Trous de Passage, 66,5 mm, Entraînement Micrométrique Métrique,
Déplacement de 25,4 mm



Stock **#55-462** 5 In Stock

-

1

+

€1.515⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.515,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Metric	Type:
Solid Top	Remarque:
Propriétés physiques et mécaniques	
Linear (X)	Type de Mouvement:

Ball Bearing	Guide System:		
	Position de la Vis:		
	Center Drive		
66.5 x 66.5	Taille de Plateau (mm):		
	Course (mm):		
	25		
Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings	Construction:		
	Graduations (mm):		
	0.001		
28	Capacité de Charge, Normale (kg):		
	Capacité de Charge, T _a (kg):		
	4.5		
0.9	Capacité de Charge, T _b (kg):		
	Taille de Plateau (pouces):		
	2.62 x 2.62		
2 per 25 mm of travel	Précision (µm):		
	Poids (g):		
	630		

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:		
Digital Micrometer (Metric)		

Conformité réglementaire

RoHS 2015:		
Conforme		
Certificate of Conformance:		
Visionner		


Description produit

- 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
 - Readout in Inches or Millimeters
 - Available with English or Metric Mounting Holes
- Disponible avec des Orifices standard (Impériaux) ou Métriques, ces plateaux avec micromètre numérique ont une précision de surface et lecture LCD. Les micromètres se composent également de modes d'incrémentation ou de positions absolues, position zéro à toute position, lectures en pouces ou en millimètres, affichage retenu, extinction automatique. Le plateau du dessus est disponible avec ou sans un trou. Capacité de charge (max): Normale/Ta/Tb.


Informations techniques

Figure	Size A	Size B	Size C	Size D	Size E	Size F	Threading G	Threading H	Stock No.
Solid Top									
A	1.75"	0.75"	1.12"	2.12"	1.00"	0.50"	6-32	#6	#53-857
A	1.75"	0.75"	1.12"	2.12"	1.00"	—	6-32	#6	#53-856
A	2.62"	1.00"	2.00"	3.00"	2.00"	—	10-32	#¼	#38-199
A	2.62"	1.00"	2.00"	3.00"	2.00"	1.00"	10-32	#¼	#38-203
B	5.00"	1.00"	4.00"	—	4.00"	—	½-20	#¼	#38-202
B	5.00"	1.00"	4.00"	—	4.00"	2.00"	½-20	#¼	#38-204
C	44.4mm	19.0mm	30.0mm	53.8mm	25.0mm	—	M4	M4	#55-461
C	66.5mm	25.4mm	50.0mm	75.9mm	50.0mm	—	M5	M6	#55-462
D	127.0mm	25.4mm	100.0mm	—	—	—	M6	M6	#55-463
D	66.5mm	25.4mm	50.0mm	75.9mm	50.0mm	25.4mm	M5	M6	#55-464


Digital Micrometer Positioning Stage (Figure A)



Digital Micrometer Positioning Stage (Figure B)



Digital Micrometer Positioning Stage (Figure C)



Digital Micrometer Positioning Stage (Figure D)

