

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25mm, 400-2000mm WD Primaire, Objectif Distance Focale Fixe Serie HP



25mm Focal Length



Stock #63-781 3-4 JOURS



1



€850,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€850,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
40.99

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
56.4mm - 14.7°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

77.7mm - 20.1°
Filetage Filtre: M25.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 37.5
Poids (g): 96
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 42.3mm - 11.0°
Max. Protrusion Derrière (mm): 1.11
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0299
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 77.7mm - 20.1°
Nombre d'Éléments (Groupes): 9 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 63.5mm - 16.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 51.1mm - 13.3°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 25.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.114
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 200 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8 - f/22
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 17.9
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 31.7mm - 8.3°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 30.67
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -11.70
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 77.7mm - 20.1° Vertical: 58.2mm - 15.1° Diagonal: 97.3mm - 24.9°
Distorsion maximum (%): 0.28
Position de la Pupille de Sortie (mm): -38.04
Distance de Travail Optimale (mm): 400 - 2000
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance:

