


[Afficher tous les 24 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Miroirs à Angle Droit $\lambda/20$ Haute Tolérance Raie Laser, 25 mm., 532 nm



Stock **#37-657** **5 In Stock**

- 1 + €336^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€336,00 prix unitaire
Qté 6-25	€279,00 prix unitaire
Qté 26-49	€268,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Right Angle Mirror **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

Protective as needed **Biseau:**

90 **Ouverture Utile (%):**

+0.00/-0.10	Tolérance Dimensionelle (mm):
35.40	Longueur de l'Hypoténuse (mm):
25.00	Longueur des Côtés (mm):
Propriétés optiques	
Laser Mirror (532nm)	Traitement:
$\lambda/20$	Planéité de Surface (P-V):
532	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: <input type="checkbox"/>
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.8% @ 532nm @ 45° AOI R _{avg} >99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI	
20-10	Qualité de Surface:
1MW/cm ² @ 532nm	Damage Threshold, Reference: <input type="checkbox"/>
±1	Tolérance Pyramide (arcmin):
±15	Tolérance Angulaire (arcsec):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Réflectivité > 99,5 % à la longueur d'onde de conception
- Tolérance angulaire de ± 15 arcsecondes
- Substrats à haute stabilité thermique

Les Miroirs à Angle Droit $\lambda/20$ Haute Tolérance Raie Laser TECHSPEC® sont conçus à des longueurs d'onde Nd:YAG avec des traitements diélectriques durables à haute réflectivité. Les miroirs à angle droit sont facilement assemblés et intégrés aux systèmes avec redirection de lumière à 90°. Avec une tolérance angulaire de ± 15 arcsecondes et une tolérance pyramidale de ± 1 arcminute, ces miroirs raie laser simplifient l'alignement lors de l'assemblage. Les Miroirs à Angle Droit $\lambda/20$ Haute Tolérance Raie Laser TECHSPEC® présentent des spécifications de seuil de dommage laser permettant une adaptation optimale aux applications laser les plus exigeantes.

LASER OPTICS MADE BY EDMUND OPTICS®

LEARN MORE