

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Prismes a Angle Droit Ultra-Precis en Silice Fondue, 25 mm, Aluminium & UV-VIS



Stock #39-845 3-4 JOURS



1



€363,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€363,00

Qté 6+

€326,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Tolérance Angulaire (arcsec):
±15

Traitement:
UV-VIS & Aluminized

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Qualité de Surface: 20-10
Type: Right Angle Prism
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.00/-0.10
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): 90
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 35.40
Longueur des Côtés (mm): 25.00
Tolérance Pyramide (arcmin): ±1
Orientation de l'Image: Left-Handed
Spécification du Traitement: Legs: $R_{abs} \leq 1.0\%$ @ 350 - 450nm, $R_{avg} \leq 1.5\%$ @ 250 - 700nm Hypotenuse: $R_{avg} > 85\%$ @ 400 - 700nm, $R_{avg} > 90\%$ @ 400 - 2000nm w/Black Overpaint
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 700
Planéité de Surface (P-V): $\lambda/20$
Damage Threshold, By Design: ☐ Hypotenuse: 0.3 J/cm^2 @ 532 & 1064nm, 10ns Legs: 3 J/cm^2 @ 355nm, 10ns; 5 J/cm^2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme