

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25mm de Diametre X 20mm EFL, non traite, Asphere Hybride



TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

Stock #65-991 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€84,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-24

€84,00

Qté 25+

€64,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
20.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.63

Distance Focale Arrière BFL (mm): 13.89
Substrat:  Zeonex E48R
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Traitement: Uncoated
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 23.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.4
Épaisseur Centrale CT (mm): 10.00 ±0.10
f/#: 0.8
Biseau: Protective bevel as needed
Température d'Utilisation (°C): -30 to +70
Rayon R₂ (mm): 120
Shape of Back Surface: Convex
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 475 - 675
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

Reach 191: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner