


[Afficher tous les 13 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 25mm Prisme Dove, traité Aluminium



Stock #45-816 13 In Stock

-

1

+

€227^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€227,00 prix unitaire
Qté 6-25	€204,00 prix unitaire
Qté 26-49	€181,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Dove Prism

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.0

Hauteur (mm):

103.18

Longueur (mm):

Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.13 Legs, ±0.25 Length	
Protective as needed	Biseau:
Propriétés optiques	
Aluminum with protective overcoat	Traitement:
N-BK7	Substrat: □
60-40	Qualité de Surface:
2	Tolérance Angulaire (arcmin):
Right-Handed	Orientation de l'Image:
Reflective Surfaces: R _{avg} >85% FROM400-700nm, @ 45° AOI	Spécification du Traitement:
180	Déviati on du Faisceau (°):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns	Damage Threshold, Reference: □
0.50	Power (fringes) @ 632.8nm:
0.25	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:


Description produit

- Rotation de l'image de 180°
- Image à gauche
- Idéaux pour une rotation ou pour une rétroréflexion déplacée

Les Prismes Dove TECHSPEC® possèdent une caractéristique inhabituelle et très intéressante — si vous regardez au travers d'un tel prisme et si vous le tournez autour d'un axe longitudinal, l'image se tourne de deux fois l'angle que le prisme s'était tourné. Pour une performance optimale, utilisez les prismes dove avec une source collimatée. La surface supérieure de chaque Prisme Dove TECHSPEC® est meulée, et sa plus grande longueur (spécifiée par la dimension B) présente un bord tranchant non biseauté. Les Prismes Dove TECHSPEC® sont offerts non traités, avec un traitement antireflet sur les diagonales, ou avec les faces diagonales aluminisées. Les prismes dove aluminisés se composent d'un traitement aluminisé protégé recouvert d'une peinture Krylon noire sur les faces diagonales et sont idéaux pour une rétroréflexion déplacée. Ils fournissent une rotation de 180 degrés pour le faisceau laser incident.

La réflexion est déplacée de 49 mm (pour les tailles de 15 mm) ou de 75 mm (pour les tailles de 25 mm) lorsque les faisceaux incidents sont centrés sur la face diagonale. Les Prismes Dove Aluminisés TECHSPEC® peuvent être utilisés en système d'imagerie (avec des champs de vision inférieurs à la dimension A/dimension C) pour visualiser des zones derrière la caméra ou dans les coins. Ils peuvent également fournir une séparation d'image, lorsqu'une scène est déplacée par rapport à l'autre.

Informations techniques





Stock No.	A	B	C	D
#32-998	5.00mm	20.64mm	5.00mm	7.07mm
#49-424				
#32-999	10.0mm	43.56mm	10.0mm	14.14mm
#49-425				
#32-553	15.00mm	62.50mm	15.00mm	21.21mm
#49-426				
#49-427	18.00mm	76.10mm	18.00mm	25.45mm
#32-554	20.00mm	79.80mm	20.00mm	28.28mm
#49-428				
#45-403	25.00mm	103.18mm	25.00mm	35.36mm



Image Rotation Ray Path



Displaced Retroreflector Ray Path

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés

- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
 - Tolérances serrées et géométries complexes
 - Production évolutive – du prototype à la série
- En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

;