

[Afficher tous les 109 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®]

Lentille Asphérique en Silice Fondue UV, $\lambda/40$, Non Traitée, NA de 0,15, 25 mm de dia.



TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses



Stock **#17-331** [CONTACT](#)

-

1

+

€799⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€799,00 prix unitaire
Qté 6-10	€719,00 prix unitaire
Qté 11-25	€671,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

❗ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

25.00 +0/-0.025	Diamètre (mm):
<1	Centrage (arcmin):
22.5	Ouverture Utile CA (mm):
3.78	Épaisseur au Bord ET (mm):
6.00 ±0.1	Épaisseur Centrale CT (mm):
Protective as needed	Biseau:
Plano	Shape of Back Surface:
Propriétés optiques	
75.00 @ 355nm	Distance Focale EFL (mm):
0.15	Ouverture Numérique NA:
70.90	Distance Focale Arrière BFL (mm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
355	Longueur d'onde de conception asphérique:
λ/40	Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
Uncoated	Traitement:
40-20	Qualité de Surface:
3	f/#:
Infinite	Conjugate Distance:
13.33	Puissance (Dioptres):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série


En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Faible coefficient de dilatation thermique
- Options de précision et haute précision disponibles
- Grandes ouvertures numériques pour maximiser la transmission

Les Lentilles Asphériques en Silice Fondue UVTECHSPEC® offrent les avantages d'un élément asphérique combinés à la précision de fabrication d'un équipement de meulage et de polissage de pointe. Ces optiques en silice fondue peuvent être facilement conçues et intégrées dans des systèmes optiques complexes à l'aide des fichiers techniques disponibles. Avec de faibles f/#, qui permettent une plus grande ouverture et donc une meilleure collecte de la lumière et des performances de mise au point, ces lentilles en silice fondue sont optimisées par ordinateur pour éliminer les aberrations sphériques et minimiser les aberrations d'ordre supérieur. Les Lentilles Asphériques en Silice Fondue UVTECHSPEC® UV ont un faible coefficient de dilatation thermique, ce qui les rend idéales pour les applications de métrologie, de focalisation ou de collimation de faisceaux et d'intégration OEM. Ces lentilles sont disponibles dans une variété d'options de traitement et sont proposées dans des tailles allant de 10 à 50 mm.

Informations techniques



UV FS Transmission Curve

Montures compatibles