

TECHSPEC® 25 mm Dia., 0,25 NA, traité NIR, Lentille Asphérique



Stock **#33-946** ☒ En Stock

[D'autres traitements](#)



1



€300,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€300,00

Qté 6+

€240,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:

0.25
Distance Focale Arrière BFL (mm): 46.54
Substrat: L-BAL35
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 1.2λ
Traitement: BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.5% @ 600 - 1050nm
Centrage (arcmin): ≤5
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 22.5
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.80
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.50 ±0.1
f/#: 2.00
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptries): 20.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme