


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Stock #39-066 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€109,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€109,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Laser V-Coat (266nm)

Tolérance Angulaire (arcsec):
15

Biseau:
Protective bevel as needed

Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @266nm

Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 266
Diamètre (mm): 25.00
Orientation de l'Image: Beam Deviation
Puissance (Dioptres): 0.87
Ray Deviation @ 355nm (°): 0.50
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 20-10
Épaisseur (mm): 3.00
Angle de Bord: 1° 3'0"
Remarque: Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Damage Threshold, By Design: ☐ 3 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner