


[Afficher tous les 23 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Substrat de Miroir Non Traité $\lambda/10$ ZERODUR®, 75 x 75 mm



Stock **#71-523** 1 In Stock

-

1

+

€395^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€395,00 prix unitaire
Qté 6-25	€316,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Mirror Substrate	

Propriétés physiques et mécaniques

7.50 ±0.20	Épaisseur (mm):
75.0 x 75.0 +0.00/-0.20	Dimensions (mm):

Commercial Polish	Surface Arrière:
Protective as needed	Biseau:
90	Ouverture Utile (%):
Ground	Bords:
75.00	Longueur (mm):
75.00	Largeur (mm):
30	Parallélisme (arcsec):
Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
$\lambda/10$	Planéité de Surface (P-V):
ZERODUR®	Substrat: ☐
20-10	Qualité de Surface:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Substrat de précision ZERODUR®
- Planéité de $\lambda/10$
- Faible coefficient de dilatation thermique

Les Substrats de Miroir ZERODUR® TECHSPEC® conviennent parfaitement aux applications dans lesquelles les variations de température peuvent être problématiques. Les substrats ZERODUR présentent un coefficient de dilatation thermique (ou CTE pour coefficient of thermal expansion) de $\pm 0,10 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$, soit bien inférieur au CTE de la plupart des types de verres. Grâce à ce faible CTE, les miroirs conservent un front d'onde réfléchi constant même en cas de températures fluctuantes ou en présence de sources lumineuses d'intensité variable. Les Substrats de Miroirs ZERODUR®TECHSPEC® ont des substrats polis de précision avec une planéité de $\lambda/10$ et une qualité de surface de 20-10.