

[Afficher tous les 245 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

25mm Dia. x 50mm EFL, Traité UV-AR, Lentille DCX UV



UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses



Stock **#48-305** 14 In Stock

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€170^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€170,00 prix unitaire
Qté 6-25	€136,00 prix unitaire
Qté 26-49	€128,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Double-Convex Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.00 +0.0/-0.025	Diamètre (mm):
<1	Centrage (arcmin):
Protective as needed	Biseau:
5.66 ±0.10	Épaisseur Centrale CT (mm):
2.11	Épaisseur au Bord ET (mm):
24.00	Ouverture Utile CA (mm):

Propriétés optiques

48.02	Distance Focale Arrière BFL (mm):
50.00	Distance Focale EFL (mm):
UV-AR (250-425nm)	Traitement:
R _{abs} ≤1.0% @ 250 - 425nm R _{avg} ≤0.75% @ 250 - 425nm R _{avg} ≤0.5% @ 370 - 420nm	Spécification du Traitement:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
40-20	Qualité de Surface:
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
44.94	Rayon R ₁ =R ₂ (mm):
2.00	f/#:
587.6	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
±1	Tolérance Distance Focale (%):
0.25	Ouverture Numérique NA:
250 - 425	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
3 J/cm² @ 355nm, 10ns	Damage Threshold, Reference: □

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

• Parfaites pour les applications d'imagerie

• Mnimisent les aberrations sphériques et la coma

• Substrat de précision en silice fondue




Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Silice Fondue UV TECHSPEC®, également appelées lentilles double-convexes (DCX), ont deux faces positives et symétriques avec des rayons égaux des deux côtés. Ces lentilles sont généralement recommandées pour les applications d'imagerie finie avec un rapport conjugué (rapport entre la distance de l'objet et la distance de l'image) compris entre 0,2 et 5. Avec un rapport de conjugaison de 1, les aberrations telles que l'aberration sphérique, l'aberration chromatique, la coma et la distorsion sont minimisées ou annulées grâce à la conception symétrique de la lentille. Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Silice Fondue UV TECHSPEC® ont un substrat de précision en silice fondue. Ces lentilles sont disponibles sans traitement ou avec des traitements UV-AR, UV-VIS, VIS-EXT, VIS-NIR, VIS 0°, NIR I, ou NIR II.

Informations techniques



UV FS Transmission Curve

FUSED SILICA																									
Uncoated Fused Silica Typical Transmission <table border="1"><caption>Approximate data for Uncoated Fused Silica</caption><thead><tr><th>Wavelength (nm)</th><th>Transmission T (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>200</td><td>92</td></tr><tr><td>400</td><td>94</td></tr><tr><td>600</td><td>94</td></tr><tr><td>800</td><td>94</td></tr><tr><td>1000</td><td>94</td></tr><tr><td>1200</td><td>94</td></tr><tr><td>1400</td><td>92</td></tr><tr><td>1600</td><td>94</td></tr><tr><td>1800</td><td>94</td></tr><tr><td>2000</td><td>94</td></tr><tr><td>2200</td><td>90</td></tr></tbody></table> Typical transmission of a 3mm thick, uncoated fused silica window across the UV - NIR spectra. Click Here to Download Data	Wavelength (nm)	Transmission T (%)	200	92	400	94	600	94	800	94	1000	94	1200	94	1400	92	1600	94	1800	94	2000	94	2200	90	
Wavelength (nm)	Transmission T (%)																								
200	92																								
400	94																								
600	94																								
800	94																								
1000	94																								
1200	94																								
1400	92																								
1600	94																								
1800	94																								
2000	94																								
2200	90																								
Fused Silica with MgF₂ Coating Typical Transmission <table border="1"><caption>Approximate data for MgF2 Coated Fused Silica</caption><thead><tr><th>Wavelength (nm)</th><th>Transmission T (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>200</td><td>93</td></tr><tr><td>400</td><td>96</td></tr><tr><td>600</td><td>96</td></tr><tr><td>800</td><td>95</td></tr><tr><td>1000</td><td>95</td></tr><tr><td>1200</td><td>95</td></tr><tr><td>1400</td><td>93</td></tr><tr><td>1600</td><td>95</td></tr><tr><td>1800</td><td>95</td></tr><tr><td>2000</td><td>95</td></tr><tr><td>2200</td><td>90</td></tr></tbody></table> Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with MgF₂ (400-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} \leq 1.75\% @ 400 - 700\text{nm}$ (N-BK7) Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data	Wavelength (nm)	Transmission T (%)	200	93	400	96	600	96	800	95	1000	95	1200	95	1400	93	1600	95	1800	95	2000	95	2200	90	
Wavelength (nm)	Transmission T (%)																								
200	93																								
400	96																								
600	96																								
800	95																								
1000	95																								
1200	95																								
1400	93																								
1600	95																								
1800	95																								
2000	95																								
2200	90																								
Fused Silica with UV-AR Coating Typical Transmission <table border="1"><caption>Approximate data for UV-AR Coated Fused Silica</caption><thead><tr><th>Wavelength (nm)</th><th>Transmission T (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>200</td><td>70</td></tr><tr><td>250</td><td>98</td></tr><tr><td>300</td><td>99</td></tr><tr><td>400</td><td>100</td></tr><tr><td>500</td><td>99</td></tr><tr><td>600</td><td>95</td></tr><tr><td>800</td><td>80</td></tr><tr><td>1000</td><td>75</td></tr><tr><td>1200</td><td>76</td></tr></tbody></table> Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-AR (250-425nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{abs} \leq 1.0\% @ 250 - 425\text{nm}$ $R_{avg} \leq 0.75\% @ 250 - 425\text{nm}$ $R_{avg} \leq 0.5\% @ 370 - 420\text{nm}$ Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data	Wavelength (nm)	Transmission T (%)	200	70	250	98	300	99	400	100	500	99	600	95	800	80	1000	75	1200	76					
Wavelength (nm)	Transmission T (%)																								
200	70																								
250	98																								
300	99																								
400	100																								
500	99																								
600	95																								
800	80																								
1000	75																								
1200	76																								

Fused Silica with UV-VIS Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-VIS (250-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{abs} \leq 1.0\%$ @ 350 - 450nm $R_{avg} \leq 1.5\%$ @ 250 - 700nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Fused Silica with VIS-EXT Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} \leq 0.5\%$ @ 350 - 700nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Fused Silica with VIS-NIR Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{abs} \leq 0.25\%$ @ 880nm $R_{avg} \leq 1.25\%$ @ 400 - 870nm $R_{avg} \leq 1.25\%$ @ 890 - 1000nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Fused Silica with VIS 0° Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} \leq 0.4\%$ @ 425 - 675nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Fused Silica with YAG-BBAR Coating	

Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{abs} \leq 0.25\%$ @ 532nm $R_{abs} \leq 0.25\%$ @ 1064nm $R_{avg} \leq 1.0\%$ @ 500 - 1100nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Fused Silica with NIR I Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} \leq 0.5\%$ @ 600 - 1050nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Fused Silica with NIR II Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{abs} \leq 1.5\%$ @ 750 - 800nm $R_{abs} \leq 1.0\%$ @ 800 - 1550nm $R_{avg} \leq 0.7\%$ @ 750 - 1550nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles