


[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

25mm Dia., 3mm Thick, Fused Silica 755/632nm Alexandrite Mirror, 0 Deg AOI



Stock #25-534 14 In Stock

-

1

+

€183<sup>,00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €183,00 prix unitaire            |
| Qté 6-25          | €146,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit        |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Alexandrite Laser Mirror           | Type:                |
| Propriétés physiques et mécaniques |                      |
| 25.00 +0.00/-0.10                  | Diamètre (mm):       |
| 90                                 | Ouverture Utile (%): |

|                                                                                                                                                                                  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <3                                                                                                                                                                               | Parallélisme (arcmin):         |
| 3.00 ±0.10                                                                                                                                                                       | Épaisseur (mm):                |
| Fine Ground                                                                                                                                                                      | Bords:                         |
| Propriétés optiques                                                                                                                                                              |                                |
| 625 - 650, 755                                                                                                                                                                   | Gamme de Longueur d'Onde (nm): |
| Fused Silica (Corning 7980)                                                                                                                                                      | Substrat: □                    |
| 0                                                                                                                                                                                | Angle d'Incidence (°):         |
| Laser Mrror (755nm)                                                                                                                                                              | Traitement:                    |
| Spécification du Traitement:<br>R <sub>avg</sub> > 90% @ 625 - 650nm @ 0° AOI<br>At 755nm R <sub>sabs</sub> ≥99.5% and R <sub>pabs</sub> ≥99.5%, where<br> Rs-Rp  ≤0.5% @ 0° AOI |                                |
| λ/10                                                                                                                                                                             | Planéité de Surface (P-V):     |
| 10-5                                                                                                                                                                             | Qualité de Surface:            |
| Conformité réglementaire                                                                                                                                                         |                                |
| <a href="#">Visionner</a>                                                                                                                                                        | Certificate of Conformance:    |

## Description produit

- Réflectivité >99,5% à 755nm et réflectivité >90% à 625 – 650 nm
- Qualité de surface de 10-5 et planéité de surface de λ/10
- Idéaux pour les applications dermatologiques

Les Miroirs Laser Alexandrite 755 nm TECHSPEC® offrent une réflectivité >99,5% à 755 nm pour une utilisation avec des lasers alexandrite à un angle d'incidence (AOI) de 0° ou 45°. Ces miroirs offrent également une réflectivité de >90% entre 625 et 650 nm pour les applications qui utilisent des faisceaux d'alignement. Ces miroirs présentent des substrats avec une planéité de surface λ/10 et une qualité de surface de 10-5 pour minimiser les effets de dispersion. Les Mroirs Laser Alexandrite 755 nm TECHSPEC® sont idéaux pour une gamme d'applications dermatologiques telles que l'épilation, l'élimination des tatouages et le traitement des lésions vasculaires. La haute réflectivité combinée à un profil mince rend ces miroirs excellents pour les bras articulés médicaux qui nécessitent de multiples changements de direction par réflexion.