

[Afficher tous les 25 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 25mm Dia., NIR II Coated, 30' Wedge, Fused Silica Wedged Window



TECHSPEC[®] Fused Silica Wedged Windows

Stock **#25-622** 20+ In Stock

-

1

+

€191⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€191,00 prix unitaire
Qté 6-25	€152,00 prix unitaire
Qté 26-49	€143,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Wedged Window

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

22.50

Diamètre (mm):

25.00 +0.0/-0.10	
	Épaisseur (mm):
3.00 ±0.20	
	Bords:
Fine Ground	
	Module d'Élasticité de Young (GPa):
73	
	Angle de Bord (arcmin):
30' ±10'	

Propriétés optiques	
NIR II (750-1550nm)	Traitement:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
1.458	Indice de Réfraction (n _d):
20-10	Qualité de Surface:
Spécification du Traitement: Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm	
750 - 1550	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
λ10	Planéité de Surface (P-V):
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns	Damage Threshold, Reference: □

Propriétés des matériaux	
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)	

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc, personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).





Description produit






- Angles de secteur de 30 minutes d'arc à 10°
- Planéité de surface de λ10 et qualité de surface de 20-10
- Préviennent l'instabilité du laser lors de l'utilisation dans des cavités laser
- [Fenêtres à Coin en N-BK7](#) et [Fenêtres Planes en Silice Fondue](#) également disponibles

Les Fenêtres à Coin en Silice Fondue TECHSPEC® sont fabriquées en silice fondue de qualité UV et présentent un coin entre 30 minutes d'arc et 10°. Le coin de ces fenêtres élimine les effets d'étalon en empêchant les réflexions de la surface arrière de se déplacer le long du même chemin optique que le faisceau transmis. Cela permet de protéger contre l'instabilité du laser, les sauts de mode et les pics de puissance lorsqu'elles sont utilisées dans des cavités laser, et contre les effets d'interférence de faisceaux lors de l'utilisation à l'extérieur de ces cavités. Les Fenêtres à Coin en Silice Fondue TECHSPEC® sont idéales pour les applications laser UV ou de haute puissance en raison de leur haute transmittance UV et de leur insensibilité aux variations de température. Ces fenêtres peuvent également être utilisées comme optiques de prélèvement de faisceau ou comme échantillonneurs de faisceau pour surveiller les propriétés du faisceau laser, comme la puissance du faisceau, au fil du temps.

Informations techniques

FUSED SILICA	
Uncoated Fused Silica	

Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick, uncoated fused silica window across the UV - NIR spectra. Click Here to Download Data
Fused Silica with MgF₂ Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with MgF₂ (400-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} \leq 1.75\% @ 400 - 700\text{nm}$ (N-BK7) Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Fused Silica with UV-AR Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-AR (250-425nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{abs} \leq 1.0\% @ 250 - 425\text{nm}$ $R_{avg} \leq 0.75\% @ 250 - 425\text{nm}$ $R_{avg} \leq 0.5\% @ 370 - 420\text{nm}$ Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Fused Silica with UV-VIS Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-VIS (250-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{abs} \leq 1.0\% @ 350 - 450\text{nm}$ $R_{avg} \leq 1.5\% @ 250 - 700\text{nm}$ Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Fused Silica with VIS-EXT Coating Typical Transmission 	

	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} \leq 0.5\%$ @ 350 - 700nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Fused Silica with VIS-NIR Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{abs} \leq 0.25\%$ @ 880nm $R_{avg} \leq 1.25\%$ @ 400 - 870nm $R_{avg} \leq 1.25\%$ @ 890 - 1000nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Fused Silica with VIS 0° Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} \leq 0.4\%$ @ 425 - 675nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Fused Silica with YAG-BBAR Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{abs} \leq 0.25\%$ @ 532nm $R_{abs} \leq 0.25\%$ @ 1064nm $R_{avg} \leq 1.0\%$ @ 500 - 1100nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Fused Silica with NIR I Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} \leq 0.5\%$ @ 600 - 1050nm

