

[Afficher tous les 164 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 25mm Dia. x 75mm FL, traité VIS-NIR, Lentille Biconvexe



Stock **#45-891** 3-4 JOURS
[D'autres traitements](#)

-

1

+

€50,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€50,00
Qté 10+
€45,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Distance Focale Arrière BFL (mm):

73.84
Distance Focale EFL (mm): 75.00
Traitement: VIS-NIR (400-1000nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870 nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Centrage (arcmin): <1
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.45
Rayon R₁=R₂ (mm): 76.66
Ouverture Utile CA (mm): 24.00
f/#: 3.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.17
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1000
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme