



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #16-732 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€168,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€168,00

Qté 6+

€134,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Planéité de Surface (P-V):
λ/10

Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Surface Arrière: Commercial Polish
Qualité de Surface: 20-10
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) R _{avg} ≥98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) R _{avg} ≥99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization)
Traitement: Dielectric Mirror (320-450nm)
Type de Traitement: Dielectric
Ouverture Utile (%) : 90.00
Bords: Ground, protective bevel as needed
Épaisseur (mm): 13.00 ±0.20
Type: Stemmed Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 320 - 450
Monture Cinématique Compatible: #58-853
Diamètre des Tiges (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Stem Length (mm): 6.50 ±0.20
Damage Threshold, By Design: 0.5J/cm², 20ns, 20Hz@355nm

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner