

TECHSPEC® 25 mm Dia. x 100 mm Focale, Lentille PCX Traitée Raie Laser - 532 nm



Stock **#34-097** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€155,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€155,00

Qté 6+

€124,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

100.00 @587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 97.40
Traitement: Laser V-Coat (532nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): ≤1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.79 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.05
Rayon R₁ (mm): 45.85
Ouverture Utile CA (mm): 24
f/#: 4.00
Ouverture Numérique NA: 0.13
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 532
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Bords: Fine Ground, Protective Bevel as Needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme