

TECHSPEC® 25mm de Dia x 15mm FL, traité 8-12µm, Lentille Asphérique Ge



Stock **#68-252** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€1.075,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€1.075,00

Qté 6+
€860,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
15.00 @4000nm

Ouverture Numérique NA:
0.83

Distance Focale Arrière BFL (mm): 14.00
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Longueur d'onde de conception asphérique: 4000
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: λ/6
Traitement: BBAR (8000-12000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <3.0% @ 8 - 12μm
Centrage (arcmin): ≤5
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 22.5
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.47
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00 ±0.10
f/#: 0.6
Biseau: Protective bevel as needed
Bords: Diamond Turned
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 8000 - 12000
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme