

[Afficher tous les 99 produits de la même famille.](#)

25mm Diamètre, 40R/60T, lame Séparatrice



Stock **#43-735** 5 In Stock

-

1

+

€61^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€61,00 prix unitaire
Qté 10-24	€45,75 prix unitaire
Qté 25-49	€41,25 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Standard Beamsplitter	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
>85	Ouverture Utile (%):
Plate	Construction:

25.00	Diamètre (mm):
±0.38	Tolérance Dimensionelle (mm):
Cut	Bords:
1.00	Épaisseur (mm):

Propriétés optiques	
Spécification du Traitement: Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm Surface 2: Uncoated	
40/60	Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
Float Glass	Substrat: □
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):
80-50	Qualité de Surface:
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):


Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Conception à prix compétitif
- Différentes tailles disponibles
- Nombreux rapports de séparation de faisceau disponibles

Les Lames Séparatrices de Faisceau sont disponibles dans de nombreuses configurations de réflexion/transmission pour répondre à tout genre d'applications. Ces séparateurs de faisceau sont également proposés avec un traitement antireflets (AR) sur la deuxième surface pour améliorer l'efficacité globale de chaque séparateur de faisceaux. Le second traitement permet d'éviter les reflets fantômes indésirables. Les Lames Séparatrices de Faisceau sont une option rentable à intégrer dans de multiples applications. Pour des tailles personnalisées ou d'autres rapports de réflexion/transmission, veuillez contacter notre [Service des ventes](#).

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles

