

25mm Dia. x 200mm FL, traité MgF₂, Lentille DCX N-K5



Stock **#32-903** FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

[D'autres traitements](#)

1

€20,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€20,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
200.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
198.35

Traitement:
MgF₂ (400-700nm)

Spécification du Traitement:

R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: N-K5
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 4.25
Ouverture Utile CA (mm): 24
f/#: 8.00
Ouverture Numérique NA: 0.06
Type: Double-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Damage Threshold, By Design: 10 J/cm² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner