

25mm de Dia. x 200mm EFL, traité NIR II, Lentille DCX N-K5



Stock **#67-657** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€21,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€21,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
200.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
198.35

Traitement:
NIR II (750-1550nm)

Spécification du Traitement:

R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Substrat: ☐ N-K5
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1.00
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 4.25
Ouverture Utile CA (mm): 24
f/#: 8.00
Ouverture Numérique NA: 0.06
Type: Double-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550
Damage Threshold, By Design: ☐ 8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner