

25mm Dia. x 200mm FL, non traité, Lentille DCX N-K5



⊖ 1 ⊕ €23^{,75}

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€23,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Espace téléchargement

Type:
Double-Convex Lens

Type: Double-Convex Lens

25.00 +0.00/-0.10

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Centrage (arcmin):
<1


Épaisseur Centrale CT (mm):
5.00 ±0.10

4.25	Épaisseur au Bord ET (mm):
24	Ouverture Utile CA (mm):
Protective as needed	Biseau:
Propriétés optiques	
200.00 @ 587.6nm	Distance Focale EFL (mm):
198.35	Distance Focale Arrière BFL (mm):
Uncoated	Traitement:
N-K5	Substrat: ☐
40-20	Qualité de Surface:
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
±1	Tolérance Distance Focale (%):
8.00	f/#:
0.06	Ouverture Numérique NA:
330 - 2500	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Substrat N-K5
 - Divers traitements anti-reflets (AR)
 - Options PCX et DCX disponibles
- Les lentilles N-K5 sont disponibles en divers diamètres, longueurs focales, de même qu'en format Plano-Convex et Double-Convex. Les traitements anti-reflets, du visible à l'IR proche, les rendent idéales pour des applications diverses et variées.

Informations techniques



Montures compatibles