

[Afficher tous les 164 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

25 mm Dia. x 200 mm FL, Lentille Biconvexe (DCX) avec Traitement AR VIS-NIR, Bords Noircis



Stock **#33-397-INK** [CONTACT](#)

[D'autres traitements](#)



1



€60,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€60,00

Qté 10+

€54,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm): 25.00 ±0.025
Distance Focale Arrière BFL (mm): 198.35
Distance Focale EFL (mm): 200.00
Traitement: VIS-NIR (400-1000nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870 nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Centrage (arcmin): <1
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 4.24
Rayon R₁=R₂ (mm): 205.865
Ouverture Utile CA (mm): 24.00
f/#: 8.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.06
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1000
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner