

**TECHSPEC®** Lentille Asphérique en Ge Traitée 3-12 µm, 25 mm de dia. x 20 mm FL



Stock **#89-609** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€994,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€994,00

Qté 6+

€795,20

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
25.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):  
20.00 @ 4000nm

Ouverture Numérique NA:  
0.63

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>19.08                        |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Germanium (Ge)              |
| <b>Longueur d'onde de conception asphérique:</b><br>4000                 |
| <b>Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:</b><br>λ/6                |
| <b>Traitement:</b><br>BBAR (3000-12000nm)                                |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> <5.0% @ 3 - 12μm |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br>≤5                                          |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                      |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>22.5                                  |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>2.5                                 |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>3.70 ±0.10                         |
| <b>f/#:</b><br>0.79                                                      |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                             |
| <b>Bords:</b><br>Diamond Turned                                          |
| <b>Shape of Back Surface:</b><br>Plano                                   |
| <b>Type:</b><br>Aspheric Lens                                            |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>3000 - 12000                    |
| <b>Conjugate Distance:</b><br>Infinite                                   |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |