

Polariseur Infrarouge Moyen, 25mm Diamètre



Stock **#85-264** 3-4 JOURS

-

1

+

€1.946⁷⁰

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€1.946,70
Qté 6+
€1.564,57
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Linear Polarizer

Type:

Propriétés physiques et mécaniques	
20.8	Ouverture Utile CA (mm):
25.00	Diamètre (mm):
5.00	Épaisseur (mm):
Nanoparticle	Construction:
Propriétés optiques	
±20	Angle d'Incidence (°):
>1,000:1 (1500-5000nm) >10,000:1 (2000-4500nm)	Rapport d'Extinction:
Soda Lime Float Glass	Substrat: ☐
60-40	Qualité de Surface:
35 (1500-5000nm) 65 (2000-4500nm)	Transmission (%):
<3λ per 10mm	Front d'Onde Transmis, P-V:
<1	Déviation de Faisceau (arcmin):
±2	Marque de l'Axe de Polarisation (%):
1500 - 5000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
1 W/cm² (Continuous Block) 5 W/cm² (Continuous Pass)	Damage Threshold, By Design: ☐
Environnement & durabilité	
-20 to +120	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

DESCRIPTION PRODUIT

- Gamme de Longueur d'Onde de 1,5 à 5 μm
- Montés pour Faciliter le Maniement et l'Intégration en Système
- Matériau Sodocalcique Très Résistant

Possédant un contraste et une transmission élevés, les Polariseurs Infrarouges Moyens (MMIR) sont conçus pour des applications utilisant des longueurs d'onde de 1,5 à 5 μm. Bien adaptés à des environnements extrêmes, chaque polariseur MMIR est constitué d'un substrat en verre dichroïque avec une haute résistance aux rayons UV et aux produits chimiques, ainsi qu'une température de fonctionnement jusqu'à 120°C.