

TECHSPEC® 25mm Dia. x 17,5mm EFL, traité NIR, Lentille Asphérique Plastique



TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

Stock **#66-020** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€64,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-24

€64,00

Qté 25+

€35,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.15

Distance Focale EFL (mm):
17.50 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.71

Distance Focale Arrière BFL (mm): 11.22
Substrat:  Zeonex E48R
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Traitement: BBAR (600-1000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.7% @ 600 - 1000nm
Centrage (arcmin): <5 (by design)
Qualité de Surface: 80-50
Ouverture Utile CA (mm): 21.5
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.05
Épaisseur Centrale CT (mm): 10.80 ±0.20
f/#: 0.7
Biseau: Protective bevel as needed
Température d'Utilisation (°C): -30 to 70
Rayon R₂ (mm): 50.47
Shape of Back Surface: Convex
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1000
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner